



Wandleuchte Lucky in Messing G9 1-flammig

Wandleuchten

UVP: 36,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630937
Material	Metall, Glas
Farbe	Messing
Anschlussspannung	220-240 V
Max. Leistung	18 W
Fassung	G9
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur
Stil	Modern, Rustikal, Dekorativ
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 245 mm (B) 70 mm (T) 75 mm
Produktgewicht	0.33 kg