



LED Wegeleuchte Bergen in Silber 4W 350lm GU10 IP44 400mm Wegeleuchten

UVP: 35,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-630280
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	4 W
Max. Leistung	4 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Lichtaustritt	rundum
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - PAR16
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	350 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Modern
Form	länglich, rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 400 mm (Ø) 100 mm
Produktgewicht	0.509 kg