



LED Deckenleuchte Lea in Silber und Chrom 3x 4W 1200lm E14 3-flammig

Deckenleuchten

UVP: 92,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-630889
Material	Metall, Glas
Farbe	Silber, Chrom, Weiß
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	4 W
Max. Leistung	3x 4 W
Fassung	3x E14
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Tropfen - P45
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3x 400 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Treppenhaus
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	eckig

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 145 mm (B) 305 mm (L) 305 mm (Ø) 31 mm
Produktgewicht	1.077 kg