



## LED Deckenleuchte Jupp in Chrom und Schwarz 2x 3W 600lm GU10 2-flammig

Deckenleuchten

UVP: 41,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Artikelnummer</b>       | A-630795   |
| <b>Material</b>            | Metall   |
| <b>Farbe</b>               | Chrom, Schwarz   |
| <b>Anschlussspannung</b>   | 220-240 V  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | 3 W  |
| <b>Max. Leistung</b>       | 2x 7 W   |
| <b>Fassung</b>             | 2x GU10  |
| <b>Schutzklasse</b>        | I  |
| <b>Schutzart</b>           | IP20   |
| <b>Montageart</b>          | Decke  |
| <b>Dimmbar</b>             | Nein   |
| <b>Lichttechnologie</b>    | LED  |
| <b>Bauform</b>             | Reflektor - PAR16                                      |
| <b>Farbtemperatur</b>      | 3000 Kelvin  |
| <b>Lichtfarbe</b>          | Warmweiß   |
| <b>Lichtstrom</b>          | 2x 300 lm  |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | 80   |
| <b>Lebensdauer</b>         | 25000 h  |
| <b>Schaltzyklen</b>        | 15000  |
| <b>Anwendungsbereich</b>   | Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Treppenhaus |
| <b>Stil</b>                | Zeitlos, Schlicht                                      |
| <b>Form</b>                | länglich, rund   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Netzstecker</b>    | Nein                                       |
| <b>Leuchtmittel</b>   | Ja   |
| <b>Produktmaße</b>    | (H) 160 mm (B) 140 mm (L) 320 mm (Ø) 50 mm |
| <b>Produktgewicht</b> | 0.51 kg                                    |