



LED Deckenleuchte Ina in Weiß und Chrom 2x 3W 600lm GU10 2-flammig

Deckenleuchten

UVP: 37,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-630709
Material	Metall
Farbe	Weiß, Chrom
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	3 W
Max. Leistung	2x 20 W
Fassung	2x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - PAR16
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 300 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur
Stil	Modern
Form	länglich, rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 160 mm (B) 80 mm (L) 230 mm
Produktgewicht	0.575 kg