



## LED Steckdosenleuchte Loona in Silber 3W 300lm GU10

Steckdosenleuchten

UVP: 36,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | A-630917                 |
| <b>Material</b>            | Metall                   |
| <b>Farbe</b>               | Silber                   |
| <b>Anschlussspannung</b>   | 220-240 V                |
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | 3 W                      |
| <b>Max. Leistung</b>       | 3 W                      |
| <b>Fassung</b>             | GU10                     |
| <b>Schutzklasse</b>        | I                        |
| <b>Schutzart</b>           | IP20                     |
| <b>Dimmbar</b>             | Nein                     |
| <b>Lichttechnologie</b>    | LED                      |
| <b>Bauform</b>             | Reflektor - PAR16        |
| <b>Farbtemperatur</b>      | 3000 Kelvin              |
| <b>Lichtfarbe</b>          | Warmweiß                 |
| <b>Lichtstrom</b>          | 300 lm                   |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | 80                       |
| <b>Lebensdauer</b>         | 25000 h                  |
| <b>Schaltzyklen</b>        | 15000                    |
| <b>Anwendungsbereich</b>   | Wohnzimmer, Schlafzimmer |
| <b>Stil</b>                | Schlicht, Zeitlos        |
| <b>Form</b>                | länglich                 |
| <b>Netzstecker</b>         | Ja                       |
| <b>Schalter</b>            | Ja                       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Leuchtmittel</b>   | Ja  |
| <b>Produktmaße</b>    | (H) 370 mm (B) 80 mm (T) 160 mm (Ø) 50 mm |
| <b>Produktgewicht</b> | 0.278 kg                                  |