



LED Deckenleuchte Sanny in Silber und Chrom 2x 3W 600lm GU10 2-flammig

Deckenleuchten

UVP: 31,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-631222
Material	Metall
Farbe	Silber, Chrom
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	3 W
Max. Leistung	2x 7 W
Fassung	2x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - PAR16
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 300 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	länglich, rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 135 mm (B) 165 mm (L) 315 mm (Ø) 50 mm
Produktgewicht	0.486 kg