



Wandleuchte Chorus in Silber E27 IP44

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 18,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630434
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Silber
Anschlussspannung	220-240 V
Max. Leistung	40 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Lichtaustritt	rundum
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Balkon, Garage & Carport
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 398 mm (T) 180 mm (Ø) 75 mm
Produktgewicht	0.463 kg