



LED Erdspießstrahler Janko in Grau 3W 300lm GU10 IP44

Außenstrahler

UVP: 36,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-630753
Material	Metall, Glas
Farbe	Grau
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	3 W
Max. Leistung	20 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - PAR16
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	300 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten
Stil	Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Ja
Leuchtmittel	Ja

Erdspieß	Ja
Produktmaße	(H) 160 mm (T) 105 mm (Ø) 90 mm
Produktgewicht	0.529 kg