



Wandleuchte Gabon in Braun und Alabaster E14

Wandleuchten

UVP: 16,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630587
Material	Metall, Glas
Farbe	Braun, Alabaster
Anschlussspannung	220-240 V
Max. Leistung	40 W
Fassung	E14
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur
Stil	Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 140 mm (Ø) 80 mm
Produktgewicht	0.239 kg