



Steckerleuchte Junus mit Flexarm E14 Weiß, Kippschalter an der Leuchte

Steckdosenleuchten

UVP: 35,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-363572
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	20 W
Fassung	E14
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer, Kinderzimmer, Küche
Stil	Zeitlos
Form	rund, länglich
Netzstecker	Ja
Schalter	Ja
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 390 mm (Ø) 110 mm
Produktgewicht	0.391 kg