



Sockelleuchte Artu in Altmessing E27 IP44

Wegeleuchten

UVP: 124,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630215
Material	Metall, Glas
Farbe	Altmessing
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Vintage, Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 530 mm (T) 387 mm (Ø) 222 mm
Produktgewicht	3.162 kg