



LED Pendelleuchte Eunice in Schwarz-matt 22W 2600lm

Pendelleuchten

UVP: 109,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-630549
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Schwarz-matt
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	22 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Lichtaustritt	rundum
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	2600 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer
Stil	Modern
Form	länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Produktmaße

(H) 1500 mm (B) 97 mm (L) 800 mm

Produktgewicht

1.137 kg