



LED Wandleuchte Hanni in Silber 3W 300lm GU10 IP44

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 36,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-630668
Material	Edelstahl
Farbe	Silber
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	3 W
Max. Leistung	35 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - PAR16
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	300 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Balkon, Garage & Carport
Stil	Modern

Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 140 mm (T) 120 mm (Ø) 85 mm
Produktgewicht	0.614 kg