



Deckenleuchte Sofia in Silber und Chrom E14 4-flammig

Deckenleuchten

UVP: 65,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-631284
Material	Metall, Glas
Farbe	Silber, Chrom, Weiß
Anschlussspannung	220-240 V
Max. Leistung	4x 40 W
Fassung	4x E14
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 130 mm (B) 175 mm (L) 700 mm
Produktgewicht	0.996 kg