



## LED Pendelleuchte Tonja in Chrom und Weiß 5x 26W 3100lm

Pendelleuchten

UVP: 229,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-631374
<b>Material</b>	Metall, Glas
<b>Farbe</b>	Chrom, Weiß
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	26 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Touchpoint am Produkt
<b>Dimmtechnologie</b>	3-Stufendimmer
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	5x 620 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Wohnzimmer, Esszimmer
<b>Stil</b>	Zeitlos
<b>Form</b>	länglich
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Touchfunktion</b>	Ja

<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Touch</b>	Ja
<b>Produktmaße</b>	(H) 900 mm (B) 85 mm (L) 980 mm
<b>Produktgewicht</b>	3.413 kg