



Wandleuchte Yan in Weiß E27

Wandleuchten

UVP: 36,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-631518
Material	Metall
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	220-240 V
Max. Leistung	30 W
Fassung	E27
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Schalter	Ja
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 190 mm (B) 130 mm (T) 230 mm
Produktgewicht	1.085 kg