



Deckenleuchte Luca in Kupfer-antik und Champagner E14 3-flammig

Deckenleuchten

UVP: 47,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630925
Material	Metall, Glas
Farbe	Kupfer-antik, Champagner
Anschlussspannung	220-240 V
Max. Leistung	3x 40 W
Fassung	3x E14
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 150 mm (B) 165 mm (L) 460 mm
Produktgewicht	0.716 kg