



Wandleuchte Bole in Silber E27 IP44 mit Bewegungsmelder schräg

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 72,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630324
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Lichtaustritt	rundum
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Terrasse, Hauseingang, Garage & Carport, Balkon
Stil	Modern
Sensortyp	Bewegungsmelder
Sensortechnologie	PIR
Erfassungswinkel	120 Grad
Reichweite	8 m
Zeiteinstellung	5 min
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 440 mm (T) 220 mm (Ø) 75 mm
Produktgewicht	0.73 kg