



LED Wandleuchte Ina in Weiß und Chrom 3W 300lm GU10

Wandleuchten

UVP: 20,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-630715
Material	Metall
Farbe	Weiß, Chrom
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	3 W
Max. Leistung	20 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - PAR16
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	300 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein

Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 80 mm (T) 165 mm (Ø) 80 mm
Produktgewicht	0.268 kg