



Outdoor Solar Wegeleuchte 3000K Metall und Kunststoff Grau

Solar Wandleuchten

UVP: 15,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-361259
Material	Kunststoff
Farbe	Anthrazit
Leistungsaufnahme	0.05 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	7 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	10000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Hauseingang
Stil	Modern
Sensortyp	Dämmerungssensor
Paneltyp	Photovoltaik
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 80 mm (B) 100 mm (T) 53 mm

Produktgewicht

0.131 kg