



Wandleuchte Stokesley in Schwarz-matt E27 IP44

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 99,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-631306
Material	Metall, Glas
Farbe	Schwarz-matt
Anschlussspannung	220-240 V
Max. Leistung	40 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Balkon
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 262 mm (T) 250 mm (Ø) 230 mm
Produktgewicht	1.381 kg