



## LED Deckenleuchte Lea in Silber und Chrom 4x 4W 1600lm E14 4-flammig

Deckenleuchten

UVP: 119,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-630888
<b>Material</b>	Metall, Glas
<b>Farbe</b>	Silber, Chrom, Weiß
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	4 W
<b>Max. Leistung</b>	4x 4 W
<b>Fassung</b>	4x E14
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	Tropfen - P45
<b>Farbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	4x 400 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur
<b>Stil</b>	Zeitlos, Schlicht
<b>Form</b>	länglich

<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja
<b>Produktmaße</b>	(H) 170 mm (B) 170 mm (L) 790 mm (Ø) 31 mm
<b>Produktgewicht</b>	1.104 kg