



Deckenleuchte Bente in Rostfarbig GU10 4-flammig

Deckenleuchten

UVP: 145,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630275
Material	Metall
Farbe	Rostfarbig
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	4x 4 W
Fassung	4x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur
Stil	Vintage, Industriell
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 175 mm (B) 130 mm (L) 680 mm
Produktgewicht	1.263 kg