



**LED Deckenleuchte Asmin in Silber 3x 17W 3050lm 257x1095mm**

Deckenleuchten

UVP: 197,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-415454
<b>Material</b>	Aluminium, Edelstahl, Kunststoff
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Anschlussspannung</b>	200-230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	17 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Montageart</b>	Decke, Wand
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Fernbedienung
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	2700 bis 5000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	3x 1016 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Startzeit</b>	0.5 s
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad
<b>Anwendungsbereich</b>	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur
<b>Stil</b>	Modern, Zeitlos

<b>Form</b>	eckig
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Weiteres</b>	Gesamtlumenwert: 6060 lm
<b>Produktmaße</b>	(H) 52 mm (B) 257 mm (L) 1095 mm
<b>Produktgewicht</b>	1.096 kg