



## LED Wandleuchte Ryan in Silber und Chrom 5W 345lm GU10

Wandleuchten

UVP: 15,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-631202
<b>Material</b>	Metall
<b>Farbe</b>	Silber, Chrom
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	5 W
<b>Max. Leistung</b>	42 W
<b>Fassung</b>	GU10
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Montageart</b>	Wand
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	Reflektor - PAR16
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	345 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Wohnzimmer, Schlafzimmer
<b>Stil</b>	Zeitlos, Schlicht
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein

<b>Leuchtmittel</b>	Ja
<b>Produktmaße</b>	(H) 110 mm (T) 150 mm (Ø) 80 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.236 kg