



LED Deckenleuchte Jesper in Schwarz 2x 5W 690lm GU10 2-flammig

Deckenleuchten

UVP: 94,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-630772
Material	Metall
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	5 W
Max. Leistung	2x 5 W
Fassung	2x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - PAR16
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 345 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur
Stil	Vintage, Industriell, Rustikal
Form	rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 150 mm (Ø) 200 mm
Produktgewicht	0.783 kg