



LED Deckenleuchte Amalfi in Silber 3x 3W 900lm GU10 3-flammig

Deckenleuchten

UVP: 37,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-630155
Material	Metall
Farbe	Silber
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	3 W
Max. Leistung	3x 50 W
Fassung	3x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - PAR16
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3x 300 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Treppenhaus
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 110 mm (Ø) 190 mm
Produktgewicht	0.592 kg