



Deckenleuchte Bona in Silber und Weiß E14 3-flammig

Deckenleuchten

UVP: 59,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



| | |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer | A-630329 |
| Material | Metall, Glas |
| Farbe | Silber, Weiß |
| Anschlussspannung | 220-240 V |
| Max. Leistung | 3x 40 W |
| Fassung | 3x E14 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Montageart | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmart | mit geeignetem Leuchtmittel |
| Anwendungsbereich | Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur |
| Stil | Schlicht, Zeitlos |
| Form | rund |
| Netzstecker | Nein |
| Leuchtmittel | Nein |
| Produktmaße | (H) 150 mm (Ø) 320 mm |
| Produktgewicht | 0.806 kg |