



LED Wandleuchte Cassandra in Silber und Chrom 3W 300lm GU10

Wandleuchten

UVP: 25,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-630821
Material	Metall
Farbe	Silber, Chrom
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	3 W
Max. Leistung	7 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - PAR16
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	300 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	eckig, rund
Netzstecker	Nein

Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 110 mm (B) 115 mm (L) 100 mm (Ø) 50 mm
Produktgewicht	0.289 kg