



Kandelaber Istria in Schwarz E27 3-flammig

Kandelaber & Mastleuchten

UVP: 409,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630732
Material	Aluminiumdruckguss, Glas
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	3x 60 W
Fassung	3x E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP23
Montageart	Boden
Lichtaustritt	rundum
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Zeitlos
Form	länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 2350 mm (Ø) 520 mm
Produktgewicht	5.668 kg