



Wandleuchte Whitney in Rostfarbig E27 IP44

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 37,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-631461
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Rostfarbig
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	40 W
Fassung	E27
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Balkon
Stil	Vintage, Dekorativ
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 290 mm (B) 230 mm (T) 90 mm
Produktgewicht	0.682 kg