



Pendelleuchte Jesper in Rostfarbig E27 470mm

Pendelleuchten

UVP: 249,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630777
Material	Metall, Glas
Farbe	Rostfarbig
Anschlussspannung	220-240 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer
Stil	Vintage, Industriell, Rustikal
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 1440 mm (Ø) 470 mm
Produktgewicht	3.959 kg