



Wegeleuchte Terrence in Silber E27 IP44

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 115,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-631330
Material	Metall, Glas
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	40 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Lichtaustritt	rundum
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Modern
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 900 mm (Ø) 220 mm
Produktgewicht	1.279 kg