



LED Deckenleuchte Ryan in Silber und Chrom 4x 5W 1380lm GU10 4-flammig

Deckenleuchten

UVP: 64,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-631201
Material	Metall
Farbe	Silber, Chrom
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	5 W
Max. Leistung	4x 42 W
Fassung	4x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - PAR16
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	4x 345 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	länglich, rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 130 mm (B) 175 mm (L) 780 mm (Ø) 50 mm
Produktgewicht	0.902 kg