



## LED Solar Wandleuchte Arrow in Anthrazit mit Bewegungsmelder

Solar Wandleuchten

UVP: 46,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-396601
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Anthrazit
<b>Leistungsaufnahme</b>	2.3 W
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Montageart</b>	Wand
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	5000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß
<b>Lichtstrom</b>	180 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	22000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Hauseingang, Terrasse
<b>Stil</b>	Zeitlos, Schlicht
<b>Sensortyp</b>	Bewegungssensor
<b>Erfassungswinkel</b>	120 Grad
<b>Reichweite</b>	12 m
<b>Paneltyp</b>	Photovoltaik
<b>Form</b>	eckig

<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Produktmaße</b>	(H) 109 mm (B) 74 mm (L) 176 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.3 kg