



LED Deckenleuchte Bethany in Silber und Chrom 3x 4W 1200lm E14 3-flammig

Deckenleuchten

UVP: 57,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-630292
Material	Metall, Glas
Farbe	Silber, Chrom, Alabaster
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	4 W
Max. Leistung	3x 40 W
Fassung	3x E14
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Tropfen - P45
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3x 400 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 175 mm (Ø) 190 mm
Produktgewicht	0.983 kg