



Wandleuchte Arto in Silber E27 IP44

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 72,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630214
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Garage & Carport
Stil	Vintage, Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 270 mm (T) 280 mm (Ø) 240 mm
Produktgewicht	0.912 kg