



Wegeleuchte York in Silber E27 IP44 mit Bewegungsmelder

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 139,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-631520
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Silber
Anschlussspannung	220-240 V
Max. Leistung	40 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Lichtaustritt	rundum
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Modern
Sensortyp	Bewegungsmelder
Sensortechnologie	PIR
Erfassungswinkel	110 Grad
Reichweite	8 m
Zeiteinstellung	10 min
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 1000 mm (Ø) 200 mm
Produktgewicht	1.744 kg