



LED Pendelleuchte Lea in Silber und Chrom 5x 4W 2000lm E14 5-flammig

Pendelleuchten

UVP: 199,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-630886
Material	Metall, Glas
Farbe	Silber, Chrom
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	4 W
Max. Leistung	5x 4 W
Fassung	5x E14
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Tropfen - P45
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	5x 400 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	länglich
Netzstecker	Nein

Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 1730 mm (B) 75 mm (L) 905 mm (Ø) 31 mm
Produktgewicht	3.013 kg