



**LED Deckenleuchte mit Infrarot-Heizung Beroa in Weiß 43W 5700lm**

Deckenleuchten

UVP: 547,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-617668
<b>Material</b>	Eisen, Aluminium, Stahl, Kunststoff
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	43 W
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Montageart</b>	Wand
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Fernbedienung
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	2700 bis 5000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	5700 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur
<b>Stil</b>	Modern, Schlicht
<b>Form</b>	eckig
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut

<b>Weiteres</b>	Heizleistung: 800 W, max. Raumgröße: 14 qm, Strahlungsweite: 3,5 m, Strahlungswinkel: 170 °
<b>Produktmaße</b>	(H) 68 mm (B) 600 mm (L) 1200 mm
<b>Produktgewicht</b>	10.3 kg