



LED Deckenleuchte Janna in Silber und Chrom 2x 4W 800lm E14 2-flammig

Deckenleuchten

UVP: 55,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-630755
Material	Metall, Glas
Farbe	Silber, Chrom, Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	4 W
Max. Leistung	2x 40 W
Fassung	2x E14
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Tropfen - P45
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 400 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	länglich, rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 140 mm (B) 31 mm (L) 380 mm (Ø) 180 mm
Produktgewicht	0.703 kg