



Wandleuchte Portland in Rostfarbig und Schwarz E27 IP44

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 65,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-631117
Material	Metall, Glas
Farbe	Rostfarbig, Schwarz
Anschlussspannung	220-240 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Balkon
Stil	Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 290 mm (T) 250 mm (Ø) 240 mm
Produktgewicht	0.949 kg