



## Wandleuchte York in Silber E27 IP44 mit Bewegungsmelder

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 89,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-631522
<b>Material</b>	Edelstahl, Kunststoff
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V
<b>Max. Leistung</b>	40 W
<b>Fassung</b>	E27
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Montageart</b>	Wand
<b>Lichtaustritt</b>	rundum
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anwendungsbereich</b>	Hauseingang, Terrasse, Balkon
<b>Stil</b>	Modern
<b>Sensortyp</b>	Bewegungsmelder
<b>Sensortechnologie</b>	PIR
<b>Erfassungswinkel</b>	110 Grad
<b>Reichweite</b>	8 m
<b>Zeiteinstellung</b>	10 min
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Produktmaße</b>	(H) 360 mm (T) 220 mm (Ø) 200 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.972 kg