



## LED Deckenleuchte Sanny in Silber und Chrom 4x 3W 1200lm GU10 4-flammig

Deckenleuchten

UVP: 62,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-631223
<b>Material</b>	Metall
<b>Farbe</b>	Silber, Chrom
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	3 W
<b>Max. Leistung</b>	4x 7 W
<b>Fassung</b>	4x GU10
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	Reflektor - PAR16
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	4x 300 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur
<b>Stil</b>	Zeitlos, Schlicht
<b>Form</b>	länglich, rund

<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja
<b>Produktmaße</b>	(H) 155 mm (B) 85 mm (L) 700 mm (Ø) 50 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.918 kg