



Wegeleuchte York in Silber E27 IP44

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 111,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | A-631521 |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Silber |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Max. Leistung | 40 W |
| Fassung | E27 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP44 |
| Montageart | Boden |
| Lichtaustritt | rundum |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmart | mit geeignetem Leuchtmittel |
| Anwendungsbereich | Garten, Terrasse |
| Stil | Modern |
| Form | länglich, rund |
| Netzstecker | Nein |
| Leuchtmittel | Nein |
| Produktmaße | (H) 1000 mm (Ø) 200 mm |
| Produktgewicht | 1.225 kg |