



Wandleuchte Kensington in Chrom und Weiß G9 IP44

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 44,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630827
Material	Metall, Glas
Farbe	Chrom, Weiß
Anschlussspannung	220-240 V
Max. Leistung	28 W
Fassung	G9
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche, Badezimmer
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 145 mm (T) 185 mm (Ø) 90 mm
Produktgewicht	0.281 kg