



Wandleuchte Bente in Rostfarbig GU10

Wandleuchten

UVP: 45,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630278
Material	Metall
Farbe	Rostfarbig
Anschlussspannung	220-240 V
Max. Leistung	4 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur
Stil	Vintage, Industriell
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 135 mm (T) 150 mm (Ø) 85 mm
Produktgewicht	0.305 kg