



## Deckenleuchte Bobbi in Rostfarbig E27 210mm

Deckenleuchten

UVP: 34,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-630315
<b>Material</b>	Metall, Glas
<b>Farbe</b>	Rostfarbig
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V
<b>Max. Leistung</b>	40 W
<b>Fassung</b>	E27
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Montageart</b>	Decke, Wand
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	mit geeignetem Leuchtmittel
<b>Anwendungsbereich</b>	Treppenhaus
<b>Stil</b>	Vintage, Industriell
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Produktmaße</b>	(H) 85 mm (B) 105 mm (L) 210 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.582 kg