



Wandleuchte Aosta in Schwarz-matt und Transparent E27 IP44

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 41,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630197
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Schwarz-matt, Transparent
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	25 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Balkon, Garage & Carport
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 306 mm (T) 120 mm (Ø) 85 mm
Produktgewicht	0.885 kg